

珠磨均質機原創品牌 BioSpec Products

35年經驗，2001年起製造多孔式機台

1. SoniBeast™ Cell Disruptor and Vortexer

- ◎ 快速均質，12管0.6mL及6管2mL樣品均質僅需數秒
- ◎ 採高速渦漩震動模式，剪切能量高出傳統數倍
- ◎ 震幅達 21,000 oscl/min，時間縮短5到50倍
- ◎ 單次樣品：12管0.6mL小量樣品及6管2.0mL樣品
- ◎ 0.6mL處理量：1-100mg濕重樣品，工作體積 100~300μL
- ◎ 2mL處理量：10-400mg濕重樣品，工作體積0.1~1mL
- ◎ 計時器：0.5, 2, 5, 10, 20, 40及60秒及瞬間按押
- ◎ 平放式樣品圓盤，內建橡膠固定環，樣品直接置入
- ◎ 不鏽鋼外殼、旋扭式設定，可置入冷房內操作



2. 珠磨均質微珠及試管耗材

- ◎ 均質微珠種類最齊全，價格最優惠
 - ◎ 材質有玻璃珠、陶瓷、氧化鋁、碳化矽、石榴石、鉻鋼及不鏽鋼等
 - ◎ 微珠尺寸由0.1mm到6.0mm，經常性微珠備有現貨供應
 - ◎ 針對微珠使用具有專業建議及樣品供測試
- ◎ 均質機試管由0.5mL、0.6mL、1.5mL、2.0mL及7mL等
 - ◎ 另有均質降溫套件、96孔微盤等配件



3. Mini BeadBeater16 /24 多孔珠磨均質機

- ◎ 由2001年開始生產，市面上珠磨均質時間最短機種
- ◎ 一分鐘左右既可細胞均質，2~3分鐘可超過95%以上均質
- ◎ 三大優點：擺動距離大19mm；上下扁8字型震盪；試管方向幾近水平擺置
- ◎ 可置放400mg濕重樣品，也可加購7mL管子轉接頭
- ◎ 可研磨經風乾、泡LN2或凍乾的植物、動物組織
- ◎ 大馬力感應馬達，不會過熱、水平放置不需對稱平衡
- ◎ 效能較 vortex motion 形式珠磨機節省10倍時間
- ◎ 不鏽鋼外殼，可置入冷房內操作



4. Mini BeadBeater 96 盤式珠磨均質機

- ◎ 由2001年開始生產，市面上珠磨均質時間最短機種
- ◎ 可放兩盤96孔盤或一個深盤，最大樣品數達192個
- ◎ 也可置45管2mL試管或24管7mL試管
- ◎ 一分鐘左右既可細胞均質，2~3分鐘可超過95%以上均質
- ◎ 三大優點：擺動距離達32mm；上下扁8字型震盪；試管方向幾近水平擺置
- ◎ 可研磨經風乾、泡LN2或凍乾的植物、動物組織
- ◎ 大馬力感應馬達，不會過熱、水平放置不需對稱平衡
- ◎ 不鏽鋼外殼，可置入冷房內操作



活動: 8/1 ~ 10/31

購買多孔式均質機贈送
Pokémon GO Plus x1

本品由國外進口
送抵時間或與交機時間不同
贈品非機器保固範圍



台北

益之堂科技有限公司

Tel / 02-2788-0626

Fax/ 02-2788-2997



新竹

群研科技有限公司

Tel / 03-658-8367

Fax/ 03-658-5456

